


MK-1064 模块化激光打标机




设备特点	适用材料
<ul style="list-style-type: none"> - 超高性价比 - 容易安装，操作简便 - 体积小，可便携 - 全风冷，性能可靠 	<ul style="list-style-type: none"> - 所有金属 (金、银、铜、铁、铬、钛合金、不锈钢等) - 塑料制品 (PC、PVC、PE、HDPE、ABS、PPR、PET、HIPS、PS、PP、PPO、PA、POM、PMMA...) - 其它材料 (印刷品, 镀膜层, 包装袋...)

技术参数表

型号	MK-1064
波长	1064nm
峰值功率	>30kW
脉宽	~5ns
打标范围	110 x 110mm
打标深度	<1mm
最大打标速度	7000mm/s
最小打标线宽	0.03mm
电力功耗	~100W
电压	90-240VAC/ 50~60Hz
重量	~6KG
外形尺寸	345X130X167mm




尺寸外形图



打标实例

珠宝（金、银）	厨房卫浴	刻度尺（铜、钢、铝）
		
金属环（铝发黑、不锈钢）	塑料（PC、PVC、PE、HDPE、ABS、PPR、PET、HIPS、PS、PP、PPO、PA、POM）	
		

配件（可选）

L形工装	V形工装	旋转工装
		
激光防护眼镜	金属卡片	丝杠
