

轮廓分析仪



特点：
 波长范围: 350-1700nm
 光斑检测范围: 50μm~3.6mm
 最大功率测量至 1W
 PC 上位机软件

技术参数:

型号	CN0505NIR-B
检测波段	350-1700nm
传感器尺寸	6.4*5.1mm
最小下沉距离	6mm (含一片衰减)
传感器像元尺寸	5μm
曝光时间	0.05ms~500ms
快门	全局
光斑检测范围	50μm~3.6mm (TEM00)
最大功率密度	10W/cm ² (OD3.5 衰减)
最大功率	1W
衰减器	OD0.3~OD5, 标配 OD0.5+1+2+3
接口	USB3.0
外触发	支持
结构类型	背面接口, 兼容 C 口
外形尺寸	见结构图
使用环境	温度 < 0~35℃, 相对湿度 < 60% (指向性测试温度应控制在 15-25℃)
运行环境	Windows 10/11, 最佳分辨率为: 1920*1080.
重量	< 500g
保修期	一年

CN0505NIR-B



